




HEDDphone®



WELCOME

# HEDDphone®

恭喜您获得了全新的 HEDDphone® 海德耳机!  
使用前请仔细阅读本指南。

## 耳机线

将附带的Mini-XLR耳机线插到耳机音频输入端口时，一定要把插头插到位，直到听见咔哒声为止。红色标记的插头为右声道。其它规格耳机线请参阅本公司网站。

## 适配耳机

可通过调节左右两侧的滑板调节耳机的佩戴位置。

## 振膜杂音

气动转换单元工作时需要把空气挤出多个Kapton®振膜褶皱，使得空气的运动速度远高于传统的动态、平面磁铁或静电驱动器。因此，当您向头上佩戴耳机时，有时会听到轻微的咔哒声。这是由于空气压力施加于振膜材料所致，并不影响驱动器的性能。当佩戴位置确定后，咔哒声就会消失。

## 耳放、煲机

建议使用一台功率强大的耳机放大器或者高端立体声播放器以获得最佳聆听效果。HEDDphone®海德耳机无需专门的煲机操作。

## 安全须知与清洁

- 太高的音量可能对听力造成永久损害!
- 耳机须远离铁磁性物体(钢铁制品)，例如小螺丝和铁屑。耳机驱动器的磁场有可能会把这些小物件吸到振膜上。这可能损坏振膜，并不属于保修范围。
- 不要把耳机暴露在极端温度中，应时刻保持干燥。
- 把耳机放在儿童无法碰触的地方。
- 请使用柔软细布清洁耳机(塑料，铝和合成皮革部分)。
- 可以自行更换耳垫。请与我们联系如何操作。



## 技术参数

驱动方式:  
全频气动VVT®单元

频响范围:  
10Hz-40kHz

灵敏度:  
87dB SPL (1mW)

阻抗:  
42 Ω

插头:  
Mini XLR

重量:  
718 克

保质期:  
2 年

 **HEDD**  
Heinz Electrodynamic Designs

 **EUROTECH**

中国总代理：欧德贸易  
天津市河西区合肥道富力中心1-2204单元  
电话：022-2433 5351, 18622815252 (微信)